

Deklaracja zgodności dla wyposażenia elektrycznego stosowanego w układach stabilizacji ciśnienia, uzupełniania i odgazowania wody 1. Niniejszym zaświadcza się, że produkty są zgodne z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa zdefiniowanymi z dyrektywach Rady w zakresie zrównania przepisów Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE). Do oceny produktów zastosowano następujące normy: DIN EN 61326 – 1:2013-07 DIN EN 61439 – 1:2012-06 2. Niniejszym zaświadcza się, że szafy sterownicze spełniają zasadnicze wymagania dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/UE). Do oceny produktów zastosowano następujące normy: DIN EN 61010 – 1:2011-07 BGV A2		
Deklaracja zgodności UE urządzenia ciśnieniowego (zbiornika/podzespołu) Projektowanie, produkcja, kontrola urządzeń ciśnieniowych Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności ponosi producent.		
Zbiorniki ciśnieniowe / układy stabilizacji ciśnienia: Reflexomat, Reflexomat Compact, Reflexomat Silent znajdują uniwersalne zastosowanie w instalacjach grzewczych, solarnych i chłodniczych		
Typ	zgodnie z tabliczką znamionową zbiornika / podzespołu	
Numer seryjny	zgodnie z tabliczką znamionową zbiornika / podzespołu	
Rok produkcji	zgodnie z tabliczką znamionową zbiornika / podzespołu	
Dop. max. ciśnienie (PS)	zgodnie z tabliczką znamionową zbiornika / podzespołu	
Ciśnienie próbne (PT)	zgodnie z tabliczką znamionową zbiornika / podzespołu	
Dop. min. / max. temperatura (TS)	zgodnie z tabliczką znamionową zbiornika / podzespołu	
Max. temperatura nieprzerwanej pracy membrany	zgodnie z tabliczką znamionową zbiornika / podzespołu	
Medium robocze	woda / suche powietrze	
Normy, regulacje	Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych, prEN 13831:2000 lub EN13831:2007 lub AD 2000 zgodnie z tabliczką znamionową urządzenia	
Urządzenie ciśnieniowe	zespół urządzeń art. 3 ust. 2.2 składający się z: • zbiornika art. 3 ust. 1.1 a) 2. myślnik (załącznik II diagram 2) • części składowych art. 3 ust. 1.4: membrana workowa (Reflexomat) lub półmembrana (Reflexomat Compact), zestaw przyłączeniowy i zawór bezpieczeństwa (po stronie gazowej) • części składowych art. 3 ust. 1.4: jednostka sterująca	
Grupa płynów	2	
Procedura oceny zgodności zgodnie z modulem	B+D	Reflexomat, Reflexomat Compact
Oznaczenie zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE	CE 0045	
Zawór bezpieczeństwa (po stronie gazowej) (kategoria IV)	Zawór bezpieczeństwa oznaczony i certyfikowany przez producenta zgodnie z wymogami dyrektywy 2014/68/UE.	
Numer certyfikatu badania typu WE	patrz załącznik 2	
Numer certyfikatu systemu zapewnienia jakości produkcji (moduł D)	0045/202/1403/Z/00280/21/D/001(00)	
Jednostka notyfikowana oceny systemu jakości	TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg, Germany	
Numer rejestracyjny jednostki notyfikowanej	0045	
Producent  Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstraße 19 59227 Ahlen - Germany Telefon: +49 2382 7069 -0 Telefax: +49 2382 7069 -588 E-Mail: info@reflex.de	Opisany powyżej przedmiot deklaracji spełnia odnośne przepisy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii Europejskiej - Dyrektywy ws. urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r.  Norbert Hülsmann  Volker Mauel Członkowie Zarządu	
Ahlen, 01.09.2021		

Załącznik nr 1: Numer certyfikatu badania typu WE

Załącznik nr 2: Rysunek urządzenia


Załącznik nr 3: Lista materiałowa dotycząca układów stabilizacji ciśnienia

Załącznik nr 1: Numer certyfikatu badania typu WE

Typ			Numer certyfikatu
Reflexomat Compact RC	200 – 500 litrów	6 barów – 120 °C	07 202 1403 Z 0368/13/D0045
Reflexomat RS	200 – 800 litrów	6 barów – 120 °C	07 202 1403 Z 0622/1/D0045
	1000 – 5000 litrów	6 barów – 120 °C	07 202 1403 Z 0011/2/D0045
	300 – 800 litrów	10 barów – 120 °C	07 202 1403 Z 0413/2/D0045_Rev.1
	350 – 5000 litrów	10 barów – 120 °C	07 202 1403 Z 0410/2/D0045

Załącznik nr 2: Rysunek urządzenia

Układy stabilizacji ciśnienia Reflexomat Reflexomat Compact Reflexomat Silent



Załącznik nr 3: Lista materiałowa dotycząca układów stabilizacji ciśnienia

**Reflexomat
Reflexomat Compact
Reflexomat Silent**

TYP	NOMINALNA GRUBOŚĆ BLACHY [mm]		MINIMALNA GRUBOŚĆ BLACHY [mm]		MATERIAŁ
	Dennice 1, 2	Plaszcz 3	Dennice 1, 2	Plaszcz 3	
Reflexomat Compact					
RC 200 - 300 6bar	1,75 ± 0,1	-	1,45	-	DD11
RC 400 - 500 6bar	2,1 ± 0,1	-	1,75	-	DD11
Reflexomat 6bar					
RG/RF 200 - 300 6bar	1,75 ± 0,1	-	1,45	-	DD11
RG/RF 400 - 500 6bar	2,1 ± 0,1	-	1,75	-	DD11
RG/RF 600 - 800/Ø740 6bar	2,1 ± 0,1	2,75 - 0,2	1,75	2,55	1,2 - DD11; 3 - S235JR+AR
RG/RF 1000/Ø1000 6bar	5,0	3,0	4,35	2,92	S235JR+AR
RG/RF 1500 - 2000 6bar	6,0	3,5	5,19	3,49	S235JR+AR
RG/RF 3000 – 5000 6bar	7,0	5,0	6,68	4,34	S235JR+AR
Reflexomat 10bar					
RG/RF 300 10bar	2,75 ± 0,1	-	2,45	-	S235JR+AR
RG/RF 500 10bar	3,5 + 0,2	3,5 + 0,2	3,11	3,5	S235JR+AR
RG/RF 800 10bar	3,5 + 0,2	3,5 + 0,2	3,11	3,5	S235JR+AR
RG/RF 300 – 750/Ø750 10bar	6,0	5,0	4,80	3,62	S235JR+AR
RG/RF 1000/Ø1000 10bar	7,0	5,0	6,65	4,80	S235JR+AR
RG/RF 1500 – 2000 10bar	8,0	6,0	7,80	5,74	S235JR+AR
RG/RF 3000 – 5000 10bar	12,0	8,0	10,61	7,14	S235JR+AR